



B01848



**Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza         | 40 mm                       |
| Larghezza       | 60 mm                       |
| Lunghezza       | 2000 mm                     |
| Sezione interna | 1860 - 1860 mm <sup>2</sup> |

**Materiali**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001                   |
| Colore     | Bianco                 |

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

**Equipaggiamento**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di divisori collegabili | 1  |
| Con pellicola protettiva       | Si |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

