



FU32MN

**VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 1X24M+KENO**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών με κλειδαριά	3
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	72
-------------------	----

**Διαστάσεις**

Ύψος	687 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	182 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	550 mm
Ενσωματωμένο βάθος	110 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

**Υλικά**

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----