



LFF400659011

**Ravni ugao, LF 40x60 mm, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 40 mm |
| Širina | 57 mm |

**Pribor**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

**Postavke**

|              |         |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 90 - 90 |
|--------------|---------|

**Materijali**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Grafitna crna                      |
| RAL kod   | 9011                               |

**Sigurnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Standardi**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

**Oprema**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|