



LNH2040M

### Nožasti osigurač NH2C 40A, gG, kombinovana indikacija

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Krivulja gG

##### Osigurač

Veličina osigurača NH2C

Karakteristike osigurača gG

##### Napon

Vrsta napajanja AC

Nazivni radni napon  $U_e$  500 - 500 V

Nazivni napon pri AC 50 Hz 500 - 500 V

##### Električna struja

Nazivna struja 40 A

##### Uvjeti korištenja

Izolirano Ne

##### Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć  $I_{cn}$  AC prema IEC 60898-1 120 kA

##### Snaga

Ukupni gubitak snage pri  $I_N$  3,70 W

##### Dimenzije

Visina 150 mm

Širina 39 mm

Dubina 72,5 mm

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da