



LNH2040M

Knivsäkring 2 40A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH2C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Matarspänning	AC
Märkdriftspänning U _e	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström	40 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,70 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	150 mm
Bredd	39 mm
Djup	72,5 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja