



FWKP600600VERZ

**Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	55 mm
Innenbreite	55 mm
Lichter innerer Querschnitt	3025 - 3025 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	10
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Zink
-------	------

**Ausstattung**

Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	0

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

