



LH63S

Reitersicherungsunterteil,DIII,3-polig,

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.5 W
---------------------------------------	-------

Sicherung

Sicherungsgrösse	DIII
------------------	------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	55 mm
Länge	200 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja