



LH63S

Culot de fusible, 63A DIII, 3-ph jeu de barres 60 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant nominal de la cartouche fusible	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installation, montage

Montage	Système de jeu de barres
---------	--------------------------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6.5 W
-----------------------------------	-------

Fusible

Taille de l'élément fusible	DIII
-----------------------------	------

Éléments fournis

Avec cache	Oui
------------	-----

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	55 mm
Longueur	200 mm
Distance des barres omnibus	60 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui