



LH63S

Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,5 W
----------------------------------	-------

Zekering

Zekeringsgrootte	DIII
------------------	------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	55 mm
Lengte	200 mm
Afstand railsysteem	60 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja