



M2024

Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Länge	2000 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Geeignet für

LF 40 x 60 / LF 40 x 90 / LF 40 x 110 / LFE 40x60

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

