



M2024

Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------|---------|
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 2000 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Lichtgrau |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

Geeignet für

| |
|---|
| LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 |
|---|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |