



M2024

Separador LFF 40090/110

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Comprimento	2000 mm

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinzento-claro

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

Equipamento

Tipo de montagem da partição	Montagem de encaixe
------------------------------	---------------------

Adequado para

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Poste de teto 45 / Poste móvel 45

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

