



M2026

Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Länge	2000 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
----------------------	--------------------

Geeignet für

BRP 65 x 100 / BRP 65 x 130 / BRP 65 x 170 / BRP 65 x 210 / LF 60 x 60 / LF 60 x 90 / LF 60 x 110 / LF 60 x 150 / LF 60 x 190 / LF 60 x 230 / LFE 60x110

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

