



BR651006LAN

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	100 mm
Měření a	7 mm

##### Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

##### Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované
Barva	Hliník

##### Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

##### Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

#### Ilustrace a výkresy

