



FD22CN

Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie,2 rangées,48 modules,porte transparente

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | No |
| Montage sur | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

Equipement

| | |
|-----------------------------|----|
| Nombre de rails | 2 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Avec fermeture | No |
| Dispose d'un bornier neutre | No |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 48 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 193 mm |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
|-------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

Plastron, porte

| | |
|--------------------|-------------------|
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Porte transparente | Oui |
| Type de porte | Porte simple |

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

Matières

| | |
|----------|--------------|
| Matière | Métal PVC |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Dispose d'une plaque de montage | No |

Sécurité

| | |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP41 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|