



HW4W316DS

ACB HW4 1600A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} t=1 s 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	85 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} t=1 s 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	85 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak