




VZ135N

**Tür, Volta, UPV/HWV, mit Sichtfenster, 5-reihig**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Passend zu Schrankart | Unterputz<br>Hohlwand |
|-----------------------|-----------------------|

**Abmessungen**

|        |           |
|--------|-----------|
| Höhe   | 820.50 mm |
| Breite | 288 mm    |
| Tiefe  | 36 mm     |

**Abdeckung, Tür**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Anzahl Schranktüren          | 1  |
| Anzahl der Schlösser         | 0  |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiss   |
| Werkstoff  | Stahl       |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

**Sicherheit**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Schutzart IP    | IP30              |
| Schliessungstyp | Schnappverschluss |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Installation, Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|