



M-MT802

Porte modulaire 2UM IP40 120° 800x100 (l x h) 4 pans 6mm 60x35 laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	98 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------