




R26039010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	60 mm

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Konfiguration

Överlapp	Nej
----------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning Snabbanslutning
------------------	------------------------------------

Illustrationer | teckningar

