



47209909

### Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe	80 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

#### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	2x 1-fach, durchverdrahtet

**Texte**

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x
----------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja