



B45035

**Prise TerCia 2 pôles + terre triple spécial goulotte orange**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Orange  
Code RAL 2004  
Finition Mat  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Laqué

**Dimensions**

Hauteur 45 mm  
Largeur 135 mm  
Profondeur 42,50 mm  
Nombre d'unités 4  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par encliquetage

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF  
Insert central rotatif Oui  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Capacité**

Nombre de modules 6

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK07  
Classe de protection (IP) IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Sans couvercle  
Protection Sans protection

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui