



16321606

**Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Antracit   |
| RAL-kod      | 7021       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 55,50 mm |
| Bredd | 55,50 mm |
| Djup  | 20 mm    |

**Anslutning**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

**Utrustning**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

**Text**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Präglad   | Med märkning med symbol för tidsskala |
| Utförande | För skruvfästning                     |

**Identifiering**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

**Lämplig för**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |