



FG21WD1

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	350 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

