



FG21WD1

**Verdeler IP54 geaard 1900 x 350 x 400 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1900 mm
Breedte	350 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting Speciaal gereedschap
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	12
----------------------	----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, asymmetrisch

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

