



LNH41155M4T

Mespatrioon NH4A 1155A 800 kVA gTR middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gTr

Zekering

Zekeringsgrootte NH4a

Kenmerken zekering gTr

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1155 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 100 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 89,10 W

Afmetingen

Hoogte 200 mm

Breedte 98 mm

Diepte 119 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja