



LNH41155M4T

**Pojistka nožová NH4a gTr 400V 800kVA, 1155A**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika gTr

**Pojistka**

Velikost pojistky NH4a

Charakteristika pojistek gTr

**Napětí**

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 1155 A

**Podmínky použití**

Izolované Ne

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 100 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 89,10 W

**Rozměry**

Výška 200 mm

Šířka 98 mm

Hloubka 119 mm

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano