



UDB2165215

tehalit.UK Uniwersalna pushka podłogowa na płycie rozmiar 2 165-215mm stal

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Długość                           | 428 mm       |
| Minimalna wysokość posadzki       | 165 mm       |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 165 - 215 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 240 mm       |

##### Warunki użytkowania

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|----------------------------------------------------|--------|

##### Sprzęt

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Nadaje się do plombowania instalacji | Nie |
| Z blaszaną podłogą                   | Tak |
| Uchwyt montażowy pokrywy             | Tak |

##### Materiały

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Materiał ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |
|--------------------------|-------------------|

##### Pokrywa, drzwi

|             |          |
|-------------|----------|
| Typ pokrywy | Zaślepka |
|-------------|----------|

##### Funkcje

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy          | Tak |
| Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych   | Nie |
| Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe | Tak |

#### Ilustracje | Rysunki

