



VZ123W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart

Unterputz
Hohlwand

Abmessungen

Höhe

570,50 mm

Breite

288 mm

Tiefe

36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür

Nein

Anzahl Schranktüren

1

Anzahl der Schlosser

0

Werkstoff

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür

Links

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP30

Schließungstyp

Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen

3

Konnektivität

Montageart

Schraubbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich

Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja