



VZ124W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart

Unterputz  
Hohlwand

**Abmessungen**

Höhe	695.50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja