



VZ124W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Passend zu Schrankart | Unterputz<br>Hohlwand |
|-----------------------|-----------------------|

##### Abmessungen

|        |           |
|--------|-----------|
| Höhe   | 695.50 mm |
| Breite | 288 mm    |
| Tiefe  | 36 mm     |

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiss   |
| Werkstoff  | Stahl       |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Architektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

##### Sicherheit

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Schutzart IP    | IP30              |
| Schliessungstyp | Schnappverschluss |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 4 |
|---------------|---|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |