



VZ125W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart

Unterputz
Hohlwand

Abmessungen

Höhe	880,50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja