



VZ121N

Tür, Volta, UPV/HWV, 1-reihig, Stahlblech

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Unterputz Hohlwand
-----------------------	-----------------------

Abmessungen

Höhe	296,50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Produktfarbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja