



DAS8025009016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Hloubka	65 mm
Šířka	98 mm
Instalační výška	2,5 - 2,8 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	80 mm

##### Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

##### Vybavení

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

##### Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

##### Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

##### Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

##### Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Jednostranný
---------------------------	--------------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

#### Ilustrace a výkresy

