



KDN450D

Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 80 A

Architektura

Počet pólů 4

Rozměry

Délka 210 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4000 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 16 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů 12

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano