



KDN450E

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 80 A

Architectuur

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 1035 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale spanning Ue 415 - 415 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 16 mm²

Type connector/stekker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 58

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja