




KDN450E

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1035 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	58
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----