



KDN450E

Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm²/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 80 A

Architektura

Počet pólů 4

Rozměry

Délka 1035 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Provozní napětí AC 415 - 415 V

Připojení

Průřez plného vodiče 16 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů 58

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano