




KDN450E

**Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm<sup>2</sup>/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..)**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 80 A |
|-----------------|------|

**Architektura**

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 4 |
|------------|---|

**Rozměry**

|       |         |
|-------|---------|
| Délka | 1035 mm |
|-------|---------|

**Napětí**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------------|--------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 415 - 415 V |
|--------------------|-------------|

**Připojení**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Průřez plného vodiče | 16 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Fázová přípojnice s vidlicí |
|------------------------|-----------------------------|

**Kapacita**

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 58 |
|--------------|----|

**Udržitelnost**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|