




KDN450E



Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 58 moduler lång

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	1035 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	58
---------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja