



ATA123009016

Minicanal ATA PVC 12x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Altura | 13 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Longitud | 2100 mm |
| Sección transversal interior | 330 - 330 mm ² |

Capacidad

| | |
|---|---|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 2 |
|---|---|

Materiales

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Código RAL | 9016 |
| Colour | Blanco tráfico |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP40 |

Estándares

| | |
|--|----|
| Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12 | No |
|--|----|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 65 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

| | |
|-----------------------|------------------|
| Acoplamiento de canal | Sin acoplamiento |
|-----------------------|------------------|

Equipo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Número de particiones | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 1 |
| Número de particiones de conexión | 0 |
| Clip de fijación de cable incluido | Sí |
| Con película protectora | No |

Instalación, montaje

| | |
|---------------------|----|
| Perforación de base | No |
|---------------------|----|

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |

Ilustraciones e imágenes

