



HW4E440FB

Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 4000A 4P fisso sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	4000 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

Durata

Numero di manovre	20000
-------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Resistenza meccanica

Resistenza interna	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

Architettura

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì