



HW4E440FE

### Disjoncteur Ouvert HW4 66kA 4000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	4000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%
Type de boîtier	Montage fixe

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui