



HW4E440FE

Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 4P fast, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	4000 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Arkitektur

Antal poler	4
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja