



WH36150349A



robusto Einsatz mit IP55-Front: S3 + Leuchttaster A-R für UP-Kombination Alumin.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	17 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----