



VE109B

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	0 mm
Largeur en modules	10

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	3000
Couleur	Rouge feu

Equipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Loquet