



FW32US2

UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,72PLE,Nischenmaße (HxBxT):502x555x110mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	550 mm
Tiefe	110 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30