



FW32US2

Inbouwweldverdeler IP30, 500 x 550 x 110 mm, 72 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	72
----------------	----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	550 mm
Diepte	110 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30