



FW32US2

CLIPS TILL LAMELLBRARE OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	72
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	500 mm
Bredd	550 mm
Djup	110 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1

Dimensioner

Antal breddenheter	24
--------------------	----

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30