




EE831



Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	200 - 200

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	83 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter