



FG21XD1

Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x600

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1900 mm
Šířka	350 mm
Hloubka	600 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm Speciální nástroj
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	12
-----------------------	----

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

